



construction	2P+IR
sensor Type	1/10";1/9"SENSOR
Cover Glass	0.4mm
Focal Length	1.85 mm
Fno	2.8
Total Length	2.2 ± 0.15 mm
BFL	0.7mm
Max Image Circle	$\phi 2.3$ mm
FOV	64°
TV Dlstortion	1%

标记	日期	修改内容	更改者	审批	备注
▽					

 MISUMI Manufacturer & Exporter					
材料:		图名:	规格书	数量:	
规格:		设计:	2012-09-28	Model NO.:	LP18528IR-M4
共 页	第 页	审核:		转号:	
比例:	1:1	原图:	A/0	盖章:	
制作命书:	X. ± 0.1				
	X.X ± 0.1				
	X.XX ± 0.02				
	X.XXX ± 0.002				
ANG.	$\pm 0^\circ 01'$				
UNIT MM	$\phi \pm$				