

## 智慧型數位錄放影機



操作系統	Windows 7
中央處理器(CPU)	Intel Core i7 3.2GHz
記憶體	16GB DDR4
頻道	32 頻道以上 支援 8M,5M,1080P
視訊壓縮	H.264,H.265
雙串流	有
硬碟	8 x SATA HDD(單顆支援 10TB) RAID 0,1,5,6,10
分割畫面	1,4,9,16,32,36
協定	支援 ONVIF 及 RTSP
通訊協定	IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, SMIP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
錄影張數(每頻道)	15fps @2560x1920
回放速度	回播 1/16,1/8,1/4,1/2,-1x 快轉 1x,2x,4x,8x,16x
事件日誌	有
多工操作	即時影像、歷史回放、參數設定、影像匯出等
匯出格式	AVI、MKV
支援解析度	HDMI 8M ,VGA1920*1080
PTZ 控制	面板控制或滑鼠按鍵控制
語言	英文,法文,德文,義大利文,日文,簡體中文,繁體中文
多螢幕顯示	有
IVS 功能	火焰偵測、煙霧偵測、音頻偵測、人流計數、位移偵測、遺失物偵測、徘徊警報、人臉辨識及偵測(黑白名單及性別)、車牌辨識等
NTP	有(可對系統內主機校時)
光碟機	支援燒錄
錄影模式	全時(子串)、循環、位移偵測(主串)、排程、手動、加權、

	事件
使用者存取	依權限賦予不同功能
智慧搜尋	依時間日期、事前所定義區域事件、事前所設定 I/O 觸發、事後選定區域動態事件搜尋、車牌及人臉辨識時間壓縮等
USB2.0	2*USB2.0
RJ-45	1GB*2
Backup	USB2.0/IE Backup
遠端監控	可免費下載 APP
公司資訊	
<p><b>升洋資訊企業有限公司</b></p> <p><b>Web:</b><a href="http://www.misumi.com.tw/">http://www.misumi.com.tw/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Call: +886-2-2226-6303</li> <li>· Fax: +886-2-2222-5620</li> </ul> <p><b>Address:</b> 5F-3, No.70, Jian 6th Rd., Zhonghe Dist, New Taipei City 23585, Taiwan (R.O.C.)</p> <p><b>地址:</b> 新北市中和區建六路 70 號 5F-3</p>	

